


PROGRAMMA GINOCCHIERE

CARATTERISTICA PRINCIPALE		MODELLO GINOCCHIERA	Codice-Taglia-Spessore (mm)
Libertà nella flessione del ginocchio Comfort elevato		EASYSLEEVE Superestensibile senza tessuto	SLE-XX-6
Comfort elevato Tessuto di rivestimento ad alta resistenza		EASYSLEEVE Con tessuto di rinforzo	SFR-XX-3 SFR-XX-6
Limitata estensione verticale Sospensione sicura		EXTREME SLEEVE Con tessuto monoestensibile	SFK-XX-3 SFK-XX-6
Valvola integrata per l'espulsione dell'aria Sospensione sicura		V.I.V.A. Con valvola e tessuto	VIVA-XX-3 VIVA-XX-6

SCEGLIERE LA MISURA DELLA GINOCCHIERA

Per scegliere la misura della ginocchiera si misuri la circonferenza della coscia 10 cm al di sopra della rotula, come mostrato nel disegno qui a destra.



Si prenda, nella tabella qui a destra, l'intervallo entro cui ricade la circonferenza precedentemente misurata e si scelga la misura della ginocchiera corrispondente. Ad esempio: ad una circonferenza misurata di 29 cm corrisponde una ginocchiera di misura 20.

Circonferenza	Taglia
20 - 24 cm	16
25 - 30 cm	20
31 - 34 cm	24
35 - 37 cm	26
38 - 45 cm	28
46 - 54 cm	32
55 - 60 cm	38
61 - 70 cm	44