


# THERMOLINER™ (Termoformabile)

# CUFFIE IN SILICONE


**TFDT Thermoliner con sistema di bloccaggio**  
CUFFIA IN GEL TERMOFORMABILE CON TESSUTO HIGH PERFORMANCE E SISTEMA DI BLOCCAGGIO



Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme	9 mm Uniforme
16-19 cm	TFDT 16-3*	TFDT 16-6*	TFDT 16-9*
20-23 cm	TFDT 20-3*	TFDT 20-6*	TFDT 20-9*
24-27 cm	TFDT 24-3*	TFDT 24-6*	TFDT 24-9*
28-31 cm	TFDT 28-3*	TFDT 28-6*	TFDT 28-9*
32-35 cm	TFDT 32-3*	TFDT 32-6*	TFDT 32-9*
38-43 cm	TFDT 38-3*	TFDT 38-6*	TFDT 38-9*
44-52 cm	TFDT 44-3*	TFDT 44-6*	TFDT 44-9*


\*Specificare: S-Soft - durezza shore 44 / F-Firm - durezza shore 55

**TFFC Thermoliner con tessuto Cool Max**  
CUFFIA IN GEL TERMOFORMABILE CON TESSUTO COOL MAX SENZA SISTEMA DI BLOCCAGGIO



Misura da - a	6 mm Uniforme	9 mm Uniforme
24-27 cm	TFFC 24-6S	TFFC 24-9S
28-31 cm	TFFC 28-6S	TFFC 28-9S

**TFFR Thermoliner con tessuto HP**  
CUFFIA IN GEL TERMOFORMABILE CON TESSUTO HIGH PERFORMANCE SENZA SISTEMA DI BLOCCAGGIO



Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme	9 mm Uniforme
16-19 cm	TFFR 16-3*	TFFR 16-6*	TFFR 16-9*
20-23 cm	TFFR 20-3*	TFFR 20-6*	TFFR 20-9*
24-27 cm	TFFR 24-3*	TFFR 24-6*	TFFR 24-9*
28-31 cm	TFFR 28-3*	TFFR 28-6*	TFFR 28-9*
32-37 cm	TFFR 32-3*	TFFR 32-6*	TFFR 32-9*
38-43 cm	TFFR 38-3*	TFFR 38-6*	TFFR 38-9*
44-52 cm	TFFR 44-3*	TFFR 44-6*	TFFR 44-9*

\*Specificare: S-Soft - durezza shore 44 / F-Firm - durezza shore 55

**THERMOLINER TERMOFORMABILE**

Il Thermoliner ALPS è una cuffia su misura che il protesista può modellare nel suo laboratorio scaldandola nel forno a 90°. La cuffia si modella sul gesso positivo del moncone mantenendo la forma una volta raffreddata. La cuffia Thermoliner è disponibile con sistema di bloccaggio o senza. Ci sono due tipi di Thermoliner **Soft e Firm**.  
Il **Soft** è un gel con una durezza di 40 shore che lo rende più soffice per un maggiore comfort. **Indicato per:** transibiali o monconi transfemorali particolarmente scheletrici.  
Il **Firm** è un gel con una durezza shore di 55, meno soffice per un maggiore controllo. **Indicato per:** transfemorali o monconi particolarmente flaccidi.

**SSA Clear Pro con sistema di bloccaggio**  
CUFFIA IN SILICONE TRASPARENTE



Misura da - a	1,5mm SSA	3mm SSA
14-15 cm	SSA 14-1.5	SSA 14-3
16-17 cm	SSA 16-1.5	SSA 16-3
18-19 cm	SSA 18-1.5	SSA 18-3
20-21 cm	SSA 20-1.5	SSA 20-3
22-23 cm	SSA 22-1.5	SSA 22-3
24-25 cm	SSA 24-1.5	SSA 24-3
26-27 cm	SSA 26-1.5	SSA 26-3
28-29 cm	SSA 28-1.5	SSA 28-3
30-31 cm	SSA 30-1.5	SSA 30-3
32-33 cm	SSA 32-1.5	SSA 32-3
34-37 cm	SSA 34-1.5	SSA 34-3
38-43 cm	SSA 38-1.5	SSA 38-3
44-51 cm	SSA 44-1.5	SSA 44-3

# EASYLINER™ (non Termoformabile)

**ELDT Easyliner con sistema di bloccaggio**  
CUFFIA IN GEL CON TESSUTO HIGH PERFORMANCE E SISTEMA DI BLOCCAGGIO



Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme	da 6 a 3 mm Rastremata
16-19 cm	ELDT 16-3	ELDT 16-6	ELDT 16-6/3
20-23 cm	ELDT 20-3	ELDT 20-6	ELDT 20-6/3
24-27 cm	ELDT 24-3	ELDT 24-6	ELDT 24-6/3
28-31 cm	ELDT 28-3	ELDT 28-6	ELDT 28-6/3
32-37 cm	ELDT 32-3	ELDT 32-6	ELDT 32-6/3
38-43 cm	ELDT 38-3	ELDT 38-6	ELDT 38-6/3
44-52 cm	ELDT 44-3	ELDT 44-6	ELDT 44-6/3

**ELFC Easyliner con tessuto Cool Max**  
CUFFIA IN GEL CON TESSUTO COOL MAX SENZA SISTEMA DI BLOCCAGGIO



Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme	9 mm Uniforme
16-19 cm	ELFC 16-3	ELFC 16-6	ELFC 16-9
20-23 cm	ELFC 20-3	ELFC 20-6	ELFC 20-9
24-27 cm	ELFC 24-3	ELFC 24-6	ELFC 24-9
28-31 cm	ELFC 28-3	ELFC 28-6	ELFC 28-9
32-37 cm	ELFC 32-3	ELFC 32-6	ELFC 32-9

**ELFR Easyliner con tessuto HP**  
CUFFIA IN GEL CON TESSUTO HIGH PERFORMANCE SENZA SISTEMA DI BLOCCAGGIO




Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme	da 6 a 3mm Rastremata
16-19 cm	ELFR 16-3	ELFR 16-6	ELFR 16-6/3
20-23 cm	ELFR 20-3	ELFR 20-6	ELFR 20-6/3
24-27 cm	ELFR 24-3	ELFR 24-6	ELFR 24-6/3
28-31 cm	ELFR 28-3	ELFR 28-6	ELFR 28-6/3
32-37 cm	ELFR 32-3	ELFR 32-6	ELFR 32-6/3
38-43 cm	ELFR 38-3	ELFR 38-6	ELFR 38-6/3
44-52 cm	ELFR 44-3	ELFR 44-6	ELFR 44-6/3

**ELPX Easyliner superestensibile**  
CUFFIA IN GEL SENZA TESSUTO E SISTEMA DI BLOCCAGGIO




Misura da - a	ELPX Uniforme
16-20 cm	ELPX 16
21-24 cm	ELPX 20
25-28 cm	ELPX 24
29-32 cm	ELPX 28
33-40 cm	ELPX 32

**CUFFIA come scegliere la misura**




**VIVA Easysleeve con valvola attiva integrata**  
GINOCCHIERA IN GEL A SISTEMA DI SOSPENSIONE VACUUM CON TESSUTO HIGH PERFORMANCE




Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme
20-24 cm	VIVA 16-3	VIVA 16-6 (XS)
25-30 cm	VIVA 20-3	VIVA 20-6 (S)
31-37 cm	VIVA 24-3	VIVA 24-6 (M)
38-45 cm	VIVA 28-3	VIVA 28-6 (L)
46-54 cm	VIVA 32-3	VIVA 32-6 (XL)

**VSFC Easysleeve con valvola attiva integrata**  
GINOCCHIERA IN GEL A SISTEMA DI SOSPENSIONE VACUUM CON TESSUTO COOL MAX



Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme
20-24 cm	VSFC 16-3	VSFC 16-6 (XS)
25-30 cm	VSFC 20-3	VSFC 20-6 (S)
31-37 cm	VSFC 24-3	VSFC 24-6 (M)
38-45 cm	VSFC 28-3	VSFC 28-6 (L)
46-54 cm	VSFC 32-3	VSFC 32-6 (XL)

**SFR Easysleeve rinforzato con tessuto**  
GINOCCHIERA IN GEL A SISTEMA DI SOSPENSIONE VACUUM CON TESSUTO HIGH PERFORMANCE



Misura da - a	3 mm Uniforme	6 mm Uniforme
20-24 cm	SFR 16-3	SFR 16-6 (XS)
25-30 cm	SFR 20-3	SFR 20-6 (S)
31-37 cm	SFR 24-3	SFR 24-6 (M)
38-45 cm	SFR 28-3	SFR 28-6 (L)
46-54 cm	SFR 32-3	SFR 32-6 (XL)
55-60 cm	SFR 38-3	SFR 38-6 (XXL)
61-70 cm	SFR 44-3	SFR 44-6 (XXXL)

**SLE Easysleeve superestensibile**  
GINOCCHIERA IN GEL A SISTEMA DI SOSPENSIONE VACUUM SENZA TESSUTO




Misura da - a	6 mm Uniforme
20-25 cm	SLE 16
26-32 cm	SLE 20
33-40 cm	SLE 24
41-47 cm	SLE 28
48-54 cm	SLE 32

**SLR Clearline rinforzato**  
GINOCCHIERA IN SILICONE A SISTEMA DI SOSPENSIONE VACUUM CON TESSUTO SPANDEX



Misura da - a	SLR Uniforme
Meno di 28 cm	SLR 28 (S)
28-32 cm	SLR 33 (M)
33-34 cm	SLR 35 (L)
35-37 cm	SLR 38 (XL)
38-40 cm	SLR 41 (2XL)
41-45 cm	SLR 46 (3XL)
46-51 cm	SLR 52 (4XL)
52-57 cm	SLR 58 (5XL)
58-64 cm	SLR su misura

**GINOCCHIERA come scegliere la misura**



# GINOCCHIERE

# SISTEMI DI BLOCCAGGIO

# PRODOTTI CURA PELLE

# EXTRA

**S496W fondo piatto**  
DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AD INGRANAGGIO, SENZA PIASTRA




**SL108 skin lotion**  
LOZIONE PER LA PELLE (conf. da 118 ml e 944 ml)  
Raccomandato per l'uso con cuffie in:  
✓ Gel  
✓ Silicone  
✓ Uretano

**S496T con piastra 4 fori**  
DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AD INGRANAGGIO, CON PIASTRA



**PD595 cleanser**  
DETERGENTE PROTETICO (conf. da 472 ml)  
Raccomandato per l'uso con cuffie in:  
✓ Gel  
✓ Silicone  
✓ Uretano

**S496RI con ghiera a vite**  
DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AD INGRANAGGIO, CON GHIERA



**PM615 moisturizer**  
IDRANTE (conf. da 236 ml)  
Raccomandato per l'uso con cuffie in:  
✓ Gel  
✓ Silicone  
✓ Uretano

**S498P con piramide**  
DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AD INGRANAGGIO, CON PIRAMIDE



**PO840 ointment**  
POMATA LENITIVA E PROTETTIVA (conf. da 118 ml)  
Raccomandato per l'uso con cuffie in:  
x Gel  
✓ Silicone  
✓ Uretano

**LL502 lanyard con filo**  
DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO A FILO



**ATP008 anti-perspirant**  
ANTITRASPIRANTE PROTETICO (conf. da 118 ml)  
Raccomandato per l'uso con cuffie in:  
✓ Gel  
✓ Silicone  
✓ Uretano

**PDS Padsil appoggio terminale in silicone**




**GSK793-SR4 GEL SOCK coprimoncone con gel**



**ENCP**



**SKIN RELIEVER**



**TSK THERMO SKIN**

